


 KOMET

**Korpusy wytaczaków UniTurn® do toczenia, narzędzie nieruchome (bez wytaczaka), Ø chwytu d / Ø otworu d1: 12/8mm**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	240100 12/8
GTIN	4047109019348
Klasa artykułu	24S

### Opis

**Zastosowanie:**

Do wytaczania oraz toczenia poprzecznego i wewnętrznego na tokarkach.

### Opis techniczny

wysokość mocowania b	11 mm
długość a	8 mm
Ø chwytu d	12 mm
długość całkowita L <sub>całk.</sub>	70 mm
długość l <sub>2</sub>	45 mm
Ø otworu d <sub>1</sub>	8 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty wytaczaków Micro