

**Wytaczaki do gwintów wewn., prawych kształt 60° (metryczne), Typ: B05L****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	240084 B05L
GTIN	4047109018013
Klasa artykułu	24H

Opis**Wykonanie:**

Dokładny profil ostrza kontrolowany pod mikroskopem. Ekonomiczne użycie dzięki możliwości wielokrotnego ostrzenia.

Wielkości z dodatkowym oznaczeniem: **L = przedłużony chwyt.**

Materiał ostrza:

HSS/Co10 - do materiałów trudnoskrawalnych.

wskazówka:

Odpowiednie oprawki, zob. nr 240070 i nr 240072.

Materiał ostrza

 ; HSS Co 10

głębokość otworu: 80 mm

do skoków do: 2 mm

do otworów o \varnothing powyżej: 12 mm

długość całkowita: 125 mm

\varnothing chwytu: 8 mm

Opis techniczny

do otworów o \varnothing powyżej	12 mm
do skoków do	2 mm
głębokość otworu	80 mm
długość całkowita	125 mm
typ	B05L
\varnothing chwytu	8 mm
Materiał ostrza	HSS Co 10

Rodzaj produktu

Toczenie