


Wytaczak do kopiowania KOMET® UniTurn®, prawy, L2 = 15 mm, Ø Dmin: 4 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	240114 4
GTIN	4047109071094
Klasa artykułu	24S

Opis
Wykonanie:

Materiał = BK 82.

Od wielkości 5 z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, przy mniejszych średnicach chłodziwo doprowadzane jest przez uchwyt.

wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$: 0,3 mm

promień R: 0,1 mm

f: 1,75 mm

a: 3,7 mm

Ø chwytu d: 4 mm

maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$: 0,8 mm

Opis techniczny

f	1,75 mm
odpowiedni uchwyt zaciskowy 240100	12/4; 16/4
Ø chwytu d	4 mm
promień R	0,1 mm
a	3,7 mm
do otworów pow. Ø D _{min.}	4 mm
maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$	0,8 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$	0,3 mm
długość użytkowa	15 mm
Atrybut nazwy produktu	$L_2 = 15\text{ mm}$

Aksesoria

Uchwyty UniTurn® do toczenia, narzędzie nieruchome (bez wytaczaka) \varnothing chwytu d / \varnothing otworu d1 16/4 mm	240100 16/4
---	-------------

Uchwyty UniTurn® do toczenia, narzędzie nieruchome (bez wytaczaka) \varnothing chwytu d / \varnothing otworu d1 12/4 mm	240100 12/4
---	-------------