



Wytaczaki do toczenia poprzecznego KOMET® UniTurn®, prawy, L2 = 20 mm, Ø Dmin. / szerokość skrawania W: 8/2 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	240158 8/2
GTIN	4047109072404
Klasa artykułu	24S

Opis

Wykonanie:

Materiał = BK 82.

Od wielkości 5 z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, przy mniejszych średnicach chłodziwo doprowadzane jest przez uchwyt.

wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

f: 3,75 mm

a: 7,7 mm

Ø chwytu d: 8 mm

maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$: 2,5 mm

odpowiedni zacisk nr 240100: 12/8; 16/8

Opis techniczny

maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$	2,5 mm
Szerokość skrawania W	2 mm
f	3,75 mm
do otworów pow. Ø D _{min.}	8 mm
a	7,7 mm
odpowiedni zacisk nr 240100	12/8; 16/8
Ø chwytu d	8 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak

posuw f w stali < 500 N/mm ²	0,02 mm/obr,
długość użytkowa	20 mm
Atrybut nazwy produktu	L ₂ = 20 mm
Rodzaj produktu	Toczenie

Akcesoria

Korpusy wytaczaków UniTurn® do toczenia, narzędzie nieruchome (bez wytaczaka) Ø chwytu d / Ø otworu d1 12/8 mm

240100 12/8

Korpusy wytaczaków UniTurn® do toczenia, narzędzie nieruchome (bez wytaczaka) Ø chwytu d / Ø otworu d1 16/8 mm

240100 16/8