

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 12/09mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260007 12/09
GTIN	4045197654847
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	16 mm
długość główki L ₁	13 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 09T3..
kod ISO uchwytu	SCLCR/L 1212F09
Wielkość chwytu	12 mm
śruby mocujące	269028 2
wielk. płytki	9 mm
długość całkowita L	80 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Aksesoria

śruby mocujące Typ 22	269028 22
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruby mocujące Typ 2	269028 2
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500