


**Wytaczak do kopiowania KOMET® UniTurn®, prawy, L2 = 25 mm, Ø Dmin: 4 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	240122 4
GTIN	4047109071117
Klasa artykułu	24S

**Opis**
**Wykonanie:**

Materiał = BK 82.

Od wielkości 5 z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, przy mniejszych średnicach chłodziwo doprowadzane jest przez uchwyt.

**wskazówka:**

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p,max.}$ : 0,3 mm

promień R: 0,1 mm

f: 1,75 mm

a: 3,7 mm

Ø chwytu d: 4 mm

maksymalna głębokość podcięcia  $t_{maks.}$ : 0,8 mm

**Opis techniczny**

f	1,75 mm
maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$	0,8 mm
a	3,7 mm
odpowiedni uchwyt zaciskowy 240100	12/4; 16/4
Ø chwytu d	4 mm
do otworów pow. Ø D <sub>min.</sub>	4 mm
promień R	0,1 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$	0,3 mm
długość użytkowa	25 mm
Atrybut nazwy produktu	$L_2 = 25\text{ mm}$

## Aksesoria

Uchwyty UniTurn® do toczenia, narzędzie nieruchome (bez wytaczaka) $\varnothing$ chwytu d / $\varnothing$ otworu d1 16/4 mm	240100 16/4
---	-------------

Uchwyty UniTurn® do toczenia, narzędzie nieruchome (bez wytaczaka) $\varnothing$ chwytu d / $\varnothing$ otworu d1 12/4 mm	240100 12/4
---	-------------