


**Wytaczak do kopiowania KOMET® UniTurn®, lewy, L2 = 35 mm, Ø Dmin: 8 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	240131 8
GTIN	4047109071360
Klasa artykułu	24S

**Opis**
**Wykonanie:**

Materiał = BK 82.

Od wielkości 5 z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, przy mniejszych średnicach chłodziwo doprowadzane jest przez uchwyt.

**wskazówka:**

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p\text{maks.}}$ : 0,6 mm

promień R: 0,2 mm

f: 3,75 mm

a: 7,7 mm

Ø chwytu d: 8 mm

maksymalna głębokość podcięcia  $t_{\text{maks.}}$ : 2,5 mm

**Opis techniczny**

odpowiedni uchwyt zaciskowy 240100	12/8; 16/8
do otworów pow. Ø D <sub>min.</sub>	8 mm
maksymalna głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$	2,5 mm
f	3,75 mm
promień R	0,2 mm
a	7,7 mm
Ø chwytu d	8 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	0,6 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
długość użytkowa	35 mm
Atrybut nazwy produktu	$L_2 = 35\text{ mm}$

## Akcesoria

Uchwyty UniTurn® do toczenia, narzędzie nieruchome (bez wyczacaka) $\varnothing$ chwytu d / $\varnothing$ otworu d1 16/8 mm	240100 16/8
---	-------------

Uchwyty UniTurn® do toczenia, narzędzie nieruchome (bez wyczacaka) $\varnothing$ chwytu d / $\varnothing$ otworu d1 12/8 mm	240100 12/8
---	-------------