

**Garant**
**Wytaczaki HM, prawe,  $\emptyset$  chwytu / wielkość płytki: 4/03 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260016 4/03
GTIN	4045197651778
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki HM 4/03 mm kod ISO uchwytu: E04G SCLCR/L03

Miejsce połączenia / podziału: 4 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 0301..

minimalna  $\emptyset$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 5 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 2,5 mm

**Opis techniczny**

wielk. płytki	3 mm
kod ISO uchwytu	E04G SCLCR/L03
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0301..
minimalna $\emptyset$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	5 mm
śruby mocujące	269028 13
Przesunięcie osi $L_3$	2,5 mm
Miejsce połączenia / podziału	4 mm
długość główki $L_1$	10 mm
Długość wysięgu $L_1$	15 mm
$\emptyset$ chwytu	4 mm
długość całkowita L	90 mm
wysokość mocowania $L_2$	3,8 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni

Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza &nbsp;	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269412
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269419
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 13	269028 13
śruby mocujące Typ 6	269028 6