



## Wytaczak do kopiowania KOMET® UniTurn®, prawy, L2 = 25 mm, Ø Dmin: 5 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	240122 5
GTIN	4047109071209
Klasa artykułu	24S

### Opis

#### Wykonanie:

Materiał = BK 82.

Od wielkości 5 z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, przy mniejszych średnicach chłodziwo doprowadzane jest przez uchwyt.

#### wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p,max.}$ : 0,5 mm

promień R: 0,2 mm

f: 2,25 mm

a: 4,7 mm

Ø chwytu d: 8 mm

maksymalna głębokość podcięcia  $t_{maks.}$ : 1 mm

### Opis techniczny

maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$	1 mm
f	2,25 mm
odpowiedni uchwyt zaciskowy 240100	12/8; 16/8
a	4,7 mm
promień R	0,2 mm
Ø chwytu d	8 mm
do otworów pow. Ø D <sub>min.</sub>	5 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	0,5 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
długość użytkowa	25 mm
Atrybut nazwy produktu	$L_2 = 25\text{ mm}$

## Akcesoria

Uchwyty UniTurn® do toczenia, narzędzie nieruchome (bez wyczacaka) $\varnothing$ chwytu d / $\varnothing$ otworu d1 16/8 mm	240100 16/8
---	-------------

Uchwyty UniTurn® do toczenia, narzędzie nieruchome (bez wyczacaka) $\varnothing$ chwytu d / $\varnothing$ otworu d1 12/8 mm	240100 12/8
---	-------------