

**Garant****Wytaczaki z HSS, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 0608/06mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260022 0608/06
GTIN	4045197651983
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

długość główki $L_1$	25 mm
Przesunięcie osi $L_3$	4 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	8 mm
kod ISO uchwytu	AH0608H SCLCR/L06
pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 0602..
śruby mocujące	269028 7
wielk. płytki	6 mm
Szerokość szyjki $L_4$	6 mm
długość całkowita $L$	100 mm
wysokość mocowania $L_2$	7 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
$\varnothing$ chwytu $D_5$	8 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza	HSS
chłodzenie wewnętrzne	tak

zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

śruby mocujące Typ 7	269028 7
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500