

Garant**Wytaczaki z HSS, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 0410/03mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260023 0410/03
GTIN	4045197652089
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 13
Przesunięcie osi L_3	2,5 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	CC.. 0301..
kod ISO uchwytu	AH0410H SCLCR/L03
długość główki L_1	24 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	5 mm
Szerokość szyjki L_4	4 mm
wielk. płytki	3 mm
długość całkowita L	100 mm
wysokość mocowania L_2	9 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu D_5	10 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza	HSS
chłodzenie wewnętrzne	tak

zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
śruby mocujące Typ 13	269028 13
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500