

**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260007 20/09
GTIN	4045197651730
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

śruby mocujące	269028 2
kod ISO uchwytu	SCLCR/L 2020K09
pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 09T3..
płytki podporowa	269005 1
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	25 mm
śruba do płytki podporowej	269013 2
długość główki L <sub>1</sub>	17 mm
Wielkość uchwytu	20 mm
wielk. płytki	9 mm
długość całkowita L	125 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Rodzaj produktu

Noże

**Akcesoria**

śruby mocujące Typ 22

269028 22

śruby mocujące Typ 2

269028 2

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

śruba do płytki podporowej Typ 2

269013 2

płytki podporowa Typ 1

269005 1

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500