


Wytaczak do kopiowania KOMET® UniTurn®, lewy, L2 = 30 mm, Ø Dmin: 6 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	240127 6
GTIN	4047109071254
Klasa artykułu	24S

Opis
Wykonanie:

Materiał = BK 82.

Od wielkości 5 z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, przy mniejszych średnicach chłodziwo doprowadzane jest przez uchwyt.

wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 0,5 mm

promień R: 0,2 mm

f: 2,75 mm

a: 5,7 mm

Ø chwytu d: 8 mm

maksymalna głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$: 1,8 mm

Opis techniczny

do otworów pow. Ø D _{min.}	6 mm
Ø chwytu d	8 mm
odpowiedni uchwyt zaciskowy 240100	12/8; 16/8
f	2,75 mm
promień R	0,2 mm
a	5,7 mm
maksymalna głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$	1,8 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	0,5 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
długość użytkowa	30 mm
Atrybut nazwy produktu	$L_2 = 30\text{ mm}$

Akcesoria

Uchwyty UniTurn® do toczenia, narzędzie nieruchome (bez wytaczaka) \varnothing chwytu d / \varnothing otworu d1 12/8 mm	240100 12/8
---	-------------

Uchwyty UniTurn® do toczenia, narzędzie nieruchome (bez wytaczaka) \varnothing chwytu d / \varnothing otworu d1 16/8 mm	240100 16/8
---	-------------