

**Garant****Wytaczaki HM, lewe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 12/06mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260017 12/06
GTIN	4045197651907
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

Przesunięcie osi $L_3$	8 mm
wielk. płytki	6 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$ .	14 mm
śruby mocujące	269028 7
pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 0602..
długość główki $L_1$	10 mm
kod ISO uchwytu	E12M SCLCR/L06
długość całkowita L	150 mm
wysokość mocowania $L_2$	11,5 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
$\varnothing$ chwytu $D_s$	12 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

**Akcesoria**

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8

śruby mocujące Typ 7

269028 7

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów  
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500