

Garant**Wytaczaki z HSS, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 0608/06mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260023 0608/06
GTIN	4045197652102
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 7
wielk. płytki	6 mm
kod ISO uchwytu	AH0608H SCLCR/L06
długość główki L_1	25 mm
Przesunięcie osi L_3	4 mm
Szerokość szyjki L_4	6 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	8 mm
długość całkowita L	100 mm
wysokość mocowania L_2	7 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu D_5	8 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza	HSS
chłodzenie wewnętrzne	tak

zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 7	269028 7
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500