

**Wytaczaki stalowe, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 8/06 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260029 8/06
GTIN	4960664541140
Klasa artykułu	25U

Opis**Wykonanie:**

Opływowy kształt rowków wiórowych zapewnia lepsze odprowadzanie wiórów, zmniejsza drgania i zwiększa stabilność obróbki.

chłodzenie wewnętrzne: tak

\varnothing chwytu D_s : 8 mm

kod ISO uchwytu: A08X SCLCR/L06

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 0602..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 10 mm

Przesunięcie osi L_3 : 5 mm

Opis techniczny

wielk. płytki	6 mm
kod ISO uchwytu	A08X SCLCR/L06
Przesunięcie osi L_3	5 mm
śruba mocująca płytki obracane	269021 2
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	10 mm
długość całkowita L	120 mm
wysokość mocowania L_2	7 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu D_s	8 mm

rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Śruby mocujące Typ 2	269022 2
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8