

**Garant****Zestawy wytaczaków z HSS, lewe****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260025
GTIN	4045197652218
Klasa artykułu	29W

**Opis techniczny**

kod ISO uchwyty	AH1216M SCLCR/L06
kod ISO uchwyty	AH1012K SCLCR/L06
kod ISO uchwyty	AH0810J SCLCR/L06
kod ISO uchwyty	AH0608H SCLCR/L06
pasująca wymienna płytką skrawającą	CC.. 0602..
śruby mocujące	269028 7
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	7 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	9 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	11 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	15 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	8 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	12 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	14 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	18 mm

Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	4 mm
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	6 mm
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	7 mm
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	9 mm
Szerokość szyjki L <sub>4</sub>	6 mm
Szerokość szyjki L <sub>4</sub>	8 mm
Szerokość szyjki L <sub>4</sub>	10 mm
Szerokość szyjki L <sub>4</sub>	12 mm
długość całkowita L	100 mm
długość całkowita L	110 mm
długość całkowita L	125 mm
długość całkowita L	150 mm
Długość wysięgu L <sub>1</sub>	50 mm
Długość wysięgu L <sub>1</sub>	38 mm
Długość wysięgu L <sub>1</sub>	32 mm
Długość wysięgu L <sub>1</sub>	25 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza	HSS
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

śruby mocujące Typ 7	269028 7
Wytaczaki z HSS ø chwytu / wielkość płytki 1216/06 mm	260023 1216/06
Wytaczaki z HSS ø chwytu / wielkość płytki 0810/06 mm	260023 0810/06
Wytaczaki z HSS ø chwytu / wielkość płytki 1012/06 mm	260023 1012/06

Wytaczaki z HSS ø chwytu / wielkość płytki 0608/06 mm

260023 0608/06