

Garant**Wytaczaki HM, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 16/09 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260017 16/09
GTIN	4045197651914
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 16/09 mm kod ISO uchwytu: E16R SCLCR/L09

Miejsce połączenia / podziału: 16 mm

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: CC.. 09T3..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 18 mm

Przesunięcie osi L_3 : 10 mm

Opis techniczny

wielk. płytki	9 mm
kod ISO uchwytu	E16R SCLCR/L09
Przesunięcie osi L_3	10 mm
długość główki L_1	16 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	18 mm
śruby mocujące	269028 8
Długość wysięgu L_1	100 mm
Miejsce połączenia / podziału	16 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 09T3..
\varnothing chwytu	16 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L_2	15,5 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni

Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269414
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkręta dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 8	269028 8