

Garant**Wytaczaki HM, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 12/06mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260016 12/06
GTIN	4045197651822
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 7
wielk. płytki	6 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 0602..
Przesunięcie osi L_3	8 mm
kod ISO uchwytu	E12M SCLCR/L06
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	14 mm
długość główki L_1	10 mm
długość całkowita L	150 mm
wysokość mocowania L_2	11,5 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu D_s	12 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 7

269028 7

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500