

Garant
Wytaczaki HM, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 20/09 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260017 20/09
GTIN	4045197651921
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 20/09 mm kod ISO uchwytu: E20S SCLCR/L09

Miejsce połączenia / podziału: 20 mm

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: CC.. 09T3..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 23 mm

Przesunięcie osi L_3 : 12 mm

Opis techniczny

Długość wysięgu L_1	120 mm
długość główki L_1	16 mm
śruby mocujące	269028 8
wielk. płytki	9 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 09T3..
kod ISO uchwytu	E20S SCLCR/L09
Przesunięcie osi L_3	12 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	23 mm
Miejsce połączenia / podziału	20 mm
\varnothing chwytu	20 mm
długość całkowita L	250 mm
wysokość mocowania L_2	19 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni

Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269414
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkręta dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 8	269028 8