

Garant**Zestawy wytaczaków HM, prawe****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260018
GTIN	4045197651938
Klasa artykułu	29W

Opis techniczny

kod ISO uchwyty	E08K SCLCR/L06
kod ISO uchwyty	E12M SCLCR/L06
kod ISO uchwyty	E10K SCLCR/L06
śruby mocujące	269028 7
pasująca wymienna płytką skrawającą	CC.. 0602..
Przesunięcie osi L ₃	5 mm
Przesunięcie osi L ₃	6 mm
Przesunięcie osi L ₃	8 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	10 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	12 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	14 mm
wysokość mocowania L ₂	7,6 mm
wysokość mocowania L ₂	9,6 mm
wysokość mocowania L ₂	11,5 mm

długość całkowita L	125 mm
długość całkowita L	125 mm
długość całkowita L	150 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 7	269028 7
Wytaczaki HM ø chwytu / wielkość płytki 12/06 mm	260016 12/06
Wytaczaki HM ø chwytu / wielkość płytki 10/06 mm	260016 10/06
Wytaczaki HM ø chwytu / wielkość płytki 8/06 mm	260016 8/06