

Garant**Wytaczaki HM, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 16/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260016 16/09
GTIN	4045197651839
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 8
pasująca wymienna płytko skrawająca	CC.. 09T3..
Przesunięcie osi L_3	10 mm
kod ISO uchwytu	E16R SCLCR/L09
długość główki L_1	16 mm
wielk. płytki	9 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	18 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L_2	15,5 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu D_s	16 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

śruby mocujące Typ 8

269028 8

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500