

**Garant****Wytaczaki z HSS, lewe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 1012/06mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260023 1012/06
GTIN	4045197652140
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

Przesunięcie osi $L_3$	7 mm
kod ISO uchwytu	AH1012K SCLCR/L06
wielk. płytki	6 mm
śruby mocujące	269028 7
Szerokość szyjki $L_4$	10 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min}$ .	14 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
długość główki $L_1$	38 mm
długość całkowita $L$	125 mm
wysokość mocowania $L_2$	11 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
$\varnothing$ chwytu $D_5$	12 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza	HSS
chłodzenie wewnętrzne	tak

zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

śruby mocujące Typ 7	269028 7
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500