

Garant**Zestawy wytaczaków HM, lewe****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260019
GTIN	4045197651945
Klasa artykułu	29W

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 7
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
kod ISO uchwyty	E08K SCLCR/L06
kod ISO uchwyty	E12M SCLCR/L06
kod ISO uchwyty	E10K SCLCR/L06
wysokość mocowania L ₂	7,6 mm
wysokość mocowania L ₂	9,6 mm
wysokość mocowania L ₂	11,5 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	10 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	12 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	14 mm
Przesunięcie osi L ₃	5 mm
Przesunięcie osi L ₃	6 mm
Przesunięcie osi L ₃	8 mm

długość całkowita L	125 mm
długość całkowita L	125 mm
długość całkowita L	150 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 7	269028 7
Wytaczaki HM ø chwytu / wielkość płytki 8/06 mm	260017 8/06
Wytaczaki HM ø chwytu / wielkość płytki 10/06 mm	260017 10/06
Wytaczaki HM ø chwytu / wielkość płytki 12/06 mm	260017 12/06