

**Garant**
**Wytaczaki z HSS, lewe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 12/06 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260023 12/06
GTIN	4045197652157
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki z HSS 12/06 mm kod ISO uchwytu: AH12M SCLCR/L06

Miejsce połączenia / podziału: 12 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 0602..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 14 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 7 mm

**Opis techniczny**

Miejsce połączenia / podziału	12 mm
śruby mocujące	269028 7
wielk. płytki	6 mm
Przesunięcie osi $L_3$	7 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
kod ISO uchwytu	AH12M SCLCR/L06
odcinek swobodny	55 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	14 mm
$\varnothing$ chwytu	12 mm
długość całkowita L	150 mm
wysokość mocowania $L_2$	11 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne

rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdluzne wewnetrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 7	269028 7