

Garant
Wytaczaki HM, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 4/03 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260017 4/03
GTIN	4045197651853
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 4/03 mm kod ISO uchwytu: E04G SCLCR/L03

Miejsce połączenia / podziału: 4 mm

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: CC.. 0301..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 5 mm

Przesunięcie osi L_3 : 2,5 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 0301..
długość główki L_1	10 mm
Przesunięcie osi L_3	2,5 mm
Miejsce połączenia / podziału	4 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	5 mm
śruby mocujące	269028 13
kod ISO uchwytu	E04G SCLCR/L03
wielk. płytki	3 mm
Długość wysięgu L_1	25 mm
\varnothing chwytu	4 mm
długość całkowita L	90 mm
wysokość mocowania L_2	3,8 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni

Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269412
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269419
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 13	269028 13
śruby mocujące Typ 6	269028 6