

Garant**Wytaczaki z HSS, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 20/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260022 20/09
GTIN	4045197652065
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	23 mm
Przesunięcie osi L_3	13 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	CC.. 09T3..
Długość wysięgu L_1	100 mm
wielk. płytki	9 mm
śruby mocujące	269028 8
kod ISO uchwytu	AH20R SCLCR/L09
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L_2	18 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu D_s	20 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza	HSS
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 8

269028 8

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500