

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250608 25/15
GTIN	4045197650450
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	DN.. 1506..
płytko podporowa	259031 28
śruba do płytki podporowej	259025 10
Wielkość chwytu	25 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
kod ISO uchwytu	DDJNR/L 2525M15
łapa ze śrubą i sprężyną	259035 2
wielk. płytki	15 mm
długość główki L ₁	36 mm
długość całkowita L	150 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Karta danych

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX20

674248 TX20

śruba do płytki podporowej Typ 10

259025 10

płytki podporowa Typ 28

259031 28

zespół łap Typ 2

259035 2

Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500