

## Zawiesie łańcuchowe 3-ciężnowe, długość użytkowa: A2m



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	086435 A2
GTIN	4032378141890
Klasa artykułu	08Y

### Opis

#### Wykonanie:

Zawiesia łańcuchowe ze stemplem H (dopuszczenie niemieckiego Stowarzyszenia Zawodowego Ubezpieczania od Wypadków).

Wieszaki łańcuchowe z hakiem zamocowanym widełkowo, o wysokiej wytrzymałości, łańcuch lakierowany na czarno. Zawiesia łańcuchowe **skracane**. Długość łańcucha można skrócić hakiem skracającym z główką widłową.

#### wskazówka:

Inne wielkości, wykonania (np. haki z zabezpieczeniem) na zamówienie.

### Opis techniczny

długość użytkowa	2 m
Ø drutu łańcucha	6 mm
Nośność WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	2360 kg
Nośność WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	1700 kg
Rodzaj produktu	Zawiesie łańcuchowe

