

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 32/15 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250608 32/15
GTIN	4045197654496
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 32/15 mm kod ISO uchwytu: DDJNR/L 2020K15
pasująca wymienna płytki skrawająca: DN.. 1506..
Szerokość funkcjonalna L₄: 40 mm
długość główki L₁: 40 mm
długość całkowita L: 170 mm
płytki podporowa: 259031 28

Opis techniczny

Wielkość chwytu	32 mm
kod ISO uchwytu	DDJNR/L 2020K15
Miejsce połączenia / podziału	32×32 mm
długość główki L ₁	40 mm
łapa ze śrubą i sprężyną	259035 2
płytki podporowa	259031 28
śruba do płytki podporowej	259025 10
pasująca wymienna płytki skrawająca	DN.. 1506..
Szerokość funkcjonalna L ₄	40 mm
wielk. płytki	15 mm
długość całkowita L	170 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawo

rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruba do płytki podporowej	259632
płytki podporowa	259270
Zespół zacisku	259572
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX20	674248 TX20
płytki podporowa Typ 28	259031 28
śruba do płytki podporowej Typ 10	259025 10
zespół łap Typ 2	259035 2