

**Garant****Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250609 25/15
GTIN	4045197650474
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

płytką podporowa	259031 28
Wielkość chwytu	25 mm
wielk. płytki	15 mm
łapa ze śrubą i sprężyną	259035 2
śruba do płytki podporowej	259025 10
kod ISO uchwytu	DDJNR/L 2020K15
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	DN.. 1506..
długość główki L <sub>1</sub>	36 mm
długość całkowita L	150 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

## Karta danych

Rodzaj produktu

Noże

### Akcesoria

śruba do płytki podporowej Typ 10

259025 10

płytki podporowa Typ 28

259031 28

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX20

674248 TX20

zespół łap Typ 2

259035 2

Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500