

**Płytki skrawająca KOMET®, BK6115, oznaczenie typu W80: 12-010****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236607 12-010
GTIN	4047109187627
Klasa artykułu	24R

Opis**wskazówka:**

nie stosować na ostrzach wewnętrznych wiertła!

typ: żeliwo szare (sferoidalne)

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOGX 050204-01

posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,1 mm/obr,

Opis techniczny

Nazwa	12-010
posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGX 050204-01
Seria	KUB Pentron®
Gatunek	BK6115
typ	żeliwo szare (sferoidalne)
Materiał ostrza 	HM

