

 KOMET**Korpusy wiertel KOMET KUB Trigon® z płytkami skrawającymi chwyt uniwersalny, 3×D, Ø DC m7: 35mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236630 35
GTIN	4047109100558
Klasa artykułu	24P

**Opis****Wykonanie:**

- Wiercenie z przesunięciem osiowym wiertła: w zależności od Ø do 1,5 mm.
- specjalna procedura produkcyjna do bardzo dużych rozpiętości mocowania przy najwyższej sztywności
- konkretne nastawienie płytek skrawających do otworów bez śladów wycofania i dokładnie trzymających wymiar (z reguły  $\pm 0,1$  mm)
- chłodzenie wewnętrzne bezpośrednio na ostrzach (zaokrąglona geometria idealna do smarowania minimalnymi ilościami smaru)
- wystarcza 3-10 bar ciśnienia chłodziwa
- do zastosowania stojącego i obrotowego.

**Zastosowanie:**

Z płytkami skrawającymi nr 236740-237080.

**w dostawie::**

Ze śrubą mocującą (bez płytek skrawających).

**wskazówka:**

- **Uwaga! Podczas wycofywania wiertła spada tarcza. Ryzyko wypadku w przypadku obracających się elementów! Podjąć środki ostrożności.**
- Na zamówienie – lewotnący; – 2×D, – inne Ø; – wersje specjalne – tłumiki drgań skrętnych do ABS umożliwiające obróbkę bez wibracji, przy maksymalnej trwałości i minimalnym poziomie hałasu.

**Opis techniczny**

Długość użyteczna L <sub>1</sub>	105 mm
Liczba ostrzy Z	1

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 05T304 24-...
maks. osiągalna $\varnothing$ przez wysterowanie	36 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	32 mm
śruby mocujące	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Długość chwytu $L_s$	60 mm
Seria	KUB Trigon®
$\varnothing$ nomin. D	35
do $\varnothing$ calowej	1 3/8 cal
Maks. limit przestawiania $V_{maks.}$	0,5 mm
Długość wysięgu $L_A$	134 mm
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	3xD
chwyt	DIN 6535 HE, DIN 6595
zastosowanie wiertel	Wykonywanie nakiełków
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	nawiercanie ukośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	Wiercenie rowka
zastosowanie wiertel	wyjście ukośne
zastosowanie wiertel	baryłkowe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

## Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus10 -elem. napęd 8IP2	239652 8IP2
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,3 Nm	211750 1,3

