

**Wytaczaki do gwintów UniTurn®, prawe, L2 = 15 mm, Ø Dmin. / gwint zwykły: 5/M6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	240200 5/M6
GTIN	4047109072541
Klasa artykułu	24S

**Opis****Wykonanie:**

Materiał = BK 82.

Od wielkości 5 z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, przy mniejszych średnicach chłodziwo doprowadzane jest przez uchwyt.

**wskazówka:**

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

do skoków do: 1 mm

f: 2,25 mm

a: 4,7 mm

Ø chwytu d: 8 mm

s: 0,55 mm

odpowiedni zacisk nr 240100: 12/8; 16/8

**Opis techniczny**

a	4,7 mm
Ø chwytu d	8 mm
do otworów pow. Ø D <sub>min.</sub>	5 mm
f	2,25 mm
s	0,55 mm
do skoków do	1 mm

Gwint zwykły	M6
chłodzenie wewnętrzne	tak
odpowiedni zacisk nr 240100	12/8; 16/8
Atrybut nazwy produktu	L <sub>2</sub> = 15 mm
Rodzaj produktu	Toczenie

## Akcesoria

Korpusy wytaczaków UniTurn® do toczenia, narzędzie nieruchome (bez wytaczaka) Ø chwytu d / Ø otworu d1 12/8 mm

240100 12/8

Korpusy wytaczaków UniTurn® do toczenia, narzędzie nieruchome (bez wytaczaka) Ø chwytu d / Ø otworu d1 16/8 mm

240100 16/8