



## Wytaczaki do gwintów UniTurn®, prawe, L2 = 15 mm, Ø Dmin. / gwint zwykły: 8/M10 mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 240200 8/M10  |
| GTIN             | 4047109072589 |
| Klasa artykułu   | 24S           |

### Opis

#### Wykonanie:

Materiał = BK 82.

Od wielkości 5 z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, przy mniejszych średnicach chłodziwo doprowadzane jest przez uchwyt.

#### wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

do skoków do: 1,5 mm

f: 3,75 mm

a: 7,7 mm

Ø chwytu d: 8 mm

s: 0,75 mm

odpowiedni zacisk nr 240100: 12/8; 16/8

### Opis techniczny

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Ø chwytu d                          | 8 mm    |
| do otworów pow. Ø D <sub>min.</sub> | 8 mm    |
| do skoków do                        | 1,5 mm  |
| f                                   | 3,75 mm |
| s                                   | 0,75 mm |
| a                                   | 7,7 mm  |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Gwint zwykły                | M10                    |
| chłodzenie wewnętrzne       | tak                    |
| odpowiedni zacisk nr 240100 | 12/8; 16/8             |
| Atrybut nazwy produktu      | L <sub>2</sub> = 15 mm |
| Rodzaj produktu             | Toczenie               |

## Akcesoria

Korpusy wytaczaków UniTurn® do toczenia, narzędzie nieruchome (bez wytaczaka) Ø chwytu d / Ø otworu d1 16/8 mm

240100 16/8

Korpusy wytaczaków UniTurn® do toczenia, narzędzie nieruchome (bez wytaczaka) Ø chwytu d / Ø otworu d1 12/8 mm

240100 12/8