



Wytaczaki do gwintów UniTurn®, prawe, L2 = 15 mm, Ø Dmin. / gwint zwykły: 8/M12 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	240200 8/M12
GTIN	4047109072596
Klasa artykułu	24S

Opis

Wykonanie:

Materiał = BK 82.

Od wielkości 5 z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, przy mniejszych średnicach chłodziwo doprowadzane jest przez uchwyt.

wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

do skoków do: 1,75 mm

f: 3,75 mm

a: 7,7 mm

Ø chwytu d: 8 mm

s: 0,85 mm

odpowiedni zacisk nr 240100: 12/8; 16/8

Opis techniczny

Gwint zwykły	M12
Ø chwytu d	8 mm
do skoków do	1,75 mm
do otworów pow. Ø D _{min.}	8 mm
a	7,7 mm
f	3,75 mm

s	0,85 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
odpowiedni zacisk nr 240100	12/8; 16/8
Atrybut nazwy produktu	L ₂ = 15 mm
Rodzaj produktu	Toczenie

Akcesoria

Korpusy wytaczaków UniTurn® do toczenia, narzędzie nieruchome (bez wytaczaka) Ø chwytu d / Ø otworu d1 12/8 mm

240100 12/8

Korpusy wytaczaków UniTurn® do toczenia, narzędzie nieruchome (bez wytaczaka) Ø chwytu d / Ø otworu d1 16/8 mm

240100 16/8