

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 25/12mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 260032 25/12 |
| GTIN | 4045197652270 |
| Klasa artykułu | 21T |

Opis techniczny

| | |
|--|------------------------------|
| pasująca wymienna płytka skrawająca | CC.. 1204.. |
| minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} . | 30 mm |
| Przesunięcie osi L_3 | 17 mm |
| kod ISO uchwytu | A25R SCLCR/L12 |
| śruby mocujące | 269028 9 |
| wielk. płytki | 12 mm |
| długość całkowita L | 200 mm |
| wysokość mocowania L_2 | 24 mm |
| Kąt ustawienia κ | 95 stopni |
| \varnothing chwytu D_s | 25 mm |
| norma | DIN 8024 |
| rodzaj zastosowania | prawe |
| Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3xD |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki |

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX20

674248 TX20

śruby mocujące Typ 20

269028 20

śruby mocujące Typ 9

269028 9

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500