



Wytaczaki stalowe, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 16/09 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	260029 16/09
GTIN	4960664541201
Klasa artykułu	25U

Opis

Wykonanie:

Opływowy kształt rowków wiórowych zapewnia lepsze odprowadzanie wiórów, zmniejsza drgania i zwiększa stabilność obróbki.

chłodzenie wewnętrzne: tak

\varnothing chwytu D_s : 16 mm

kod ISO uchwytu: A16Q SCLCR/L09

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 09T3..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 18 mm

Przesunięcie osi L_3 : 9 mm

Opis techniczny

wielk. płytki	9 mm
śruba mocująca płytki obracane	269022 3
kod ISO uchwytu	A16Q SCLCR/L09
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 09T3..
Przesunięcie osi L_3	9 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	18 mm
długość całkowita L	180 mm
wysokość mocowania L_2	15 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu D_s	16 mm

rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Śruby mocujące Typ 3	269022 3
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500