

**Garant****Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 32/15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250626 32/15
GTIN	4045197650603
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

zestaw kołków sprężystych	259047 2
pasująca wymienna płytko skrawająca	DN.. 1506..
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	22 mm
płytko podporowa	259031 28
wielk. płytki	15 mm
Dźwigienka	259015 8
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	40 mm
śrubado dźwigni	259018 7
kod ISO uchwytu	A32S PDUNR/L15
długość całkowita L	250 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	31 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Ø chwytu D <sub>s</sub>	32 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawo
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D

chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

śrubado dźwigni Typ 7	259018 7
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
Dźwigienka Typ 8	259015 8
płytką podporowa Typ 28	259031 28
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500