

**Garant****Wytaczaki stalowe, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 40/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260032 40/12
GTIN	4045197652294
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

płytką podporowa	269005 6
pasująca wymienna płytką skrawającą	CC.. 1204..
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min}$ .	49 mm
kod ISO uchwytu	A40T SCLCR/L12
Przesunięcie osi $L_3$	27 mm
śruby mocujące	269028 20
wkręt płytki podporowej	269013 5
wielk. płytki	12 mm
długość całkowita L	300 mm
wysokość mocowania $L_2$	38,5 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
$\varnothing$ chwytu $D_s$	40 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

**Akcesoria**

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

płytki podporowa Typ 6

269005 6

śruba do płytki podporowej Typ 5

269013 5

śruby mocujące Typ 20

269028 20

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500