

Garant

Imadło centrujące, urządzenie podstawowe Xtric, Typ: 80SA



Dane zamówienia

Numer katalogowy	363000 80SA
GTIN	4069515014939
Klasa artykułu	310

Opis

Wykonanie:

- **Bardzo dobra dostępność i perfekcyjna symetria.**
- **Całkowicie hartowane i precyzyjnie frezowane.**
- **Uchwyt do mocowania elementów surowych i gotowych przy najmniejszym podnoszeniu się szczęki/elementu.**
- **Idealnie centryczne mocowanie dzięki ustawieniu centralnemu.**
- **Przez obrót szczęk można zmienić zakres mocowania.**

Zastosowanie:

Nadają się bardzo dobrze do obróbki 5-stronnej. Centryczne mocowanie.

Pasuje do:

Szczęki nasadowe nr 363010 – 363045.

w dostawie::

Korpus, wrzeciono, nakrętki wrzecionowe.

Wyp. dodatkowe:

Klucz dynamometryczny nr 656050, nasadka klucza nasadowego nr 642229 13, stacja montażowa nr 358595 52/96 lub nr 358595 80.

Sworzeń mocujący nr 363190 52.

wskazówka:

Pasujące szczęki nasadzane nr 363010 – 363045 nie wchodzą w zakres dostawy. Sytuacja mocowania S2 powstaje poprzez obrót szczęki.

Opis techniczny

maksymalna siła zaciskająca	25 kN
-----------------------------	-------

Karta danych

rozwartości kluczy	10 mm
rozwartości kluczy	5 mm
Seria	Xtric
masa	3,1 kg
maksymalny moment obrotowy	85 Nm
B	75 mm
kod kolorów	Xtric 80
wysokość H	40 mm
L	170 mm
wymiar	52 mm
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe