

**Listwa wtykowa z gniazdem USB 7-krotne, liczba gniazd wtykowych: 5B****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	081178 5B
GTIN	4007123691098
Klasa artykułu	08B

Opis**Wykonanie:**

Listwa z gniazdami wtykowymi, z funkcją ładowania przez 2 porty USB. Gniazda rozmieszczone pod kątem 90°. Otwory na śruby do montażu na ścianie.

wskazówka:

Wtyczki adapterowe ze stykiem ochronnym 250V / 16A umożliwiające łączenie wtyczek ze stykiem ochronnym z gniazdami wtykowymi innych systemów europejskich są dostępne w naszym sklepie internetowym pod nr 081172 oraz nr 081174.

Opis techniczny

wysokość	8 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
częstotliwość sieciowa	50 Hz
długość kabla przyłączeniowego	3 m
szerokość	7 mm
Napięcie w sieci	230 V
kolor kabla	czarny
masa	0,66 kg
liczba gniazd wtykowych 230 V/16 A	5
prąd znamionowy	16 A
włącznik/wyłącznik	tak

Karta danych

typ kabla	H05VV-F
liczba gniazd wtykowych	5
długość listwy	430 mm
rodzaj przewodu	3G1,5
klasa przewodu	H05VV-F
długość przewodu	3 m
Rodzaj produktu	Listwy z gniazdami wtykowymi