

Garant

Płytki skrawająca frezowa OFMT 050405, do głowic frezarskich do płaszczyzn, HB7810, pokryta diamentem



Dane zamówienia

Numer katalogowy	213362 ALU
GTIN	4069515015196
Klasa artykułu	21B

Opis

Wykonanie:

Niezwykle stabilne płytki skrawające, precyzyjnie spiekane i oszlifowane zgodnie ze znormalizowanymi wymiarami ISO. Podłoże o bardzo drobnym ziarnie zapewnia dużą twardość i odporność na ścieranie.

Opis techniczny

promień naroża	0,5 mm
posuw f_z na ząb	0,18 mm
liczba wymian/ostrzy	8
typ	ALU
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	OFMT 050405
Gatunek	HB7810
Materiał ostrza	HM

Karta danych

powłoka	z powłoką diamentową
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	1350 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	1350 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	950 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		