

**Garant****Wytaczaki stalowe, lewe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 10/06mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260033 10/06
GTIN	4045197652317
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

kod ISO uchwyty	A10K SCLCR/L06
pasująca wymienna płytk skrawająca	CC.. 0602..
Przesunięcie osi $L_3$	7 mm
śruby mocujące	269028 22
wielk. płytki	6 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	12 mm
długość całkowita L	125 mm
wysokość mocowania $L_2$	9 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
$\varnothing$ chwytu $D_s$	10 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

---

**Akcesoria**

śruby mocujące Typ 22	269028 22
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500