

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250611 25/11
GTIN	4045197650559
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

płytką podporowa	259031 7
kod ISO uchwytu	PDJNR/L 2525M11
Wielkość chwytu	25 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	DN.. 1104..
zestawy tulejek sprężystych,	259044 4
wielk. płytki	11 mm
Dźwigienka	259015 7
śrubado dźwigni	259018 6
zestaw kołków sprężystych	259047 3
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
długość główki L ₁	33 mm
długość całkowita L	150 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

płytki podporowa Typ 7	259031 7
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 3	259047 3
śrubado dźwigni Typ 6	259018 6
Bit Precision Bit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 2,5 mm	674242 2,5
Dźwigienka Typ 7	259015 7
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 4	259044 4
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500