



Pneumatyczna szlifierka turbinowa, typ: CP3T30



Dane zamówienia

Numer katalogowy	079313 CP3T30
GTIN	154518065218
Klasa artykułu	03R

Opis

Wykonanie:

Pneumatyczna szlifierka turbinowa do najcięższych zastosowań, która utrzymuje prędkość nawet przy dużych obciążeniach. Silnik turbinowy zapewnia dobry stosunek mocy do masy i nie wymaga smarowania.

w dostawie::

Z koniecznymi złączkami

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe: Zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.

Opis techniczny

zalecana średnica węża (Ø wewn.)	13 mm
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	2010 l/min
maksymalna prędkość obrotowa	12000 min ⁻¹
gwint przyłączeniowy	M14
zasilanie energią	Zastosowanie sprężonego powietrza
masa	2,2 kg
moc przekazywana	2300 W

Karta danych

maks. Ø tarczy	125 mm
oznaczenie producenta	CP3T30-120AA5V
poziom natężenia dźwięku przy pracy	78 dB(A)
przyłącze pneumatyczne	3/8 cal
maks. wibracje wg EN	2,6 m/s ²
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe