

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 8/06mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260032 8/06
GTIN	4045197652225
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

kod ISO uchwyty	A08H SCLCR/L06
śruby mocujące	269028 7
wielk. płytki	6 mm
Przesunięcie osi L_3	6 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	10 mm
długość całkowita L	100 mm
wysokość mocowania L_2	7 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu D_s	8 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
---	------------

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500
---	------------