

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 25/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250627 25/11
GTIN	4045197650634
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

minimalna Ø otworu wstępnego D_{min} .	32 mm
śrubado dźwigni	259018 6
pasująca wymienna płytko skrawająca	DN.. 1104..
Dźwigienka	259015 7
wielk. płytki	11 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 2
zestawy tulejek sprężystych,	259044 4
Przesunięcie osi L_3	18,5 mm
kod ISO uchwytu	A25R PDUNR/L11
płytko podporowa	259031 7
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L_2	24 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Ø chwytu D_s	25 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D

chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Dźwigienka Typ 7	259015 7
śrubado dźwigni Typ 6	259018 6
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 2,5 mm	674242 2,5
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 2	259047 2
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 2	259044 2
płytki podporowa Typ 7	259031 7
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500