

**Garant****Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250611 25/15
GTIN	4045197650573
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytka skrawająca	DN.. 1506..
Wielkość chwytu	25 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
zestaw kołków sprężystych	259047 2
długość główki L <sub>1</sub>	35 mm
śrubado dźwigni	259018 7
płytko podporowa	259031 28
wielk. płytki	15 mm
Dźwigienka	259015 8
kod ISO uchwytu	PDJNR/L 2525M15
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
długość całkowita L	150 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni

## Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

### Aksesoria

śrubado dźwigni Typ 7	259018 7
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
płytki podporowa Typ 28	259031 28
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 2	259044 2
Dźwigienka Typ 8	259015 8
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 2	259047 2
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500