

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 32/15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250627 32/15
GTIN	4045197650641
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

śrubado dźwigni	259018 7
Dźwigienka	259015 8
pasująca wymienna płytki skrawająca	DN.. 1506..
Przesunięcie osi L ₃	22 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	40 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
zestaw kołków sprężystych	259047 2
kod ISO uchwytu	A32S PDUNR/L15
wielk. płytki	15 mm
płytki podporowa	259031 28
długość całkowita L	250 mm
wysokość mocowania L ₂	31 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Ø chwytu D _s	32 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D

chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

Dźwigienka Typ 8	259015 8
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
śrubado dźwigni Typ 7	259018 7
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 2	259044 2
płytki podporowa Typ 28	259031 28
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 2	259047 2
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500